

## Teknik veri sayfası


### Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50151105

KDS U-M8-4A-M8-4A-P1-100

#### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması



Şekil farklılık gösterebilir



## Teknik veriler

## Temel veriler

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Uygulama | Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım |
|----------|----------------------------------------|

## Bağlantı

## Bağlantı 1

|                        |                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Bağlantı türü          | Yuvarlak konektör                                                                      |
| Vida dişi büyüklüğü    | M8                                                                                     |
| Tip                    | dişi                                                                                   |
| Kutup sayısı           | 4 kutuplu                                                                              |
| Versiyon               | eksenel                                                                                |
| Yuvarlak konektör, LED | Hayır                                                                                  |
| Kilit                  | Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,4 Nm, kendinden kilitlemeli |

## Bağlantı 2

|                     |                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Bağlantı türü       | Yuvarlak konektör                                                                      |
| Vida dişi büyüklüğü | M8                                                                                     |
| Tip                 | erkek                                                                                  |
| Kutup sayısı        | 4 kutuplu                                                                              |
| Versiyon            | eksenel                                                                                |
| Kilit               | Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,4 Nm, kendinden kilitlemeli |

## Kablo özellikleri

|                         |                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| İletken sayısı          | 4 Adet                                                                          |
| İletken enine kesiti    | 0,25 mm <sup>2</sup>                                                            |
| AWG                     | 24                                                                              |
| Renk kılıf              | siyah                                                                           |
| Korumalı                | Hayır                                                                           |
| Silikonsuz              | Evet                                                                            |
| Kablo versiyonu         | Bağlantı kablosu                                                                |
| Kablo çapı (dış)        | 4,7 mm                                                                          |
| Kablo uzunluğu          | 10.000 mm                                                                       |
| Malzeme kılıf           | PUR                                                                             |
| İletken izolasyonu      | PP                                                                              |
| Çekme zinciri uygunluğu | Evet                                                                            |
| Travers oranı           | 5m yatay hareket uzunluğunda maks. 3,3 m/s ve maks. 5m/s <sup>2</sup> ivmelenme |

## Dış kaplamanın özellikleri

|                              |                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dış kaplamanın dayanıklılığı | FCKW, kadmiyum, silikon, halojen ve kurşun içermez, mat, az yapışkan, aşınmaya dayanıklı, makineyle iyi işlenebilir |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Dış kaplamanın dayanıklılığı

|                              |                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dış kaplamanın dayanıklılığı | hidroliz ve mikroba karşı dayanıklıdır, VDE 0472 Bölüm 803 Test B uyarınca iyi bir yağ, benzin ve kimyasal dayanımına sahiptir, UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 uyarınca alev geciktiricidir |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Burulma kapasitesi

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Burulma kapasitesi | ± 180° / m (maks. 2 mil. çevrim, 35 çevrim / dak) |
|--------------------|---------------------------------------------------|

## Mekanik bilgiler

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Anahtar genişliği                        | 9 mm                 |
| Net ağırlık                              | 40 g                 |
| Eğilme döngüleri                         | 5.000.000 Adet       |
| Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min.      | min. 10 x kablo çapı |
| Bükme yarıçapı yeri sabit yerleşim, min. | min. 5 x kablo çapı  |

## Kumanda ve gösterge

## Çevresel veriler

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Ortam sıcaklığı işletim, esnek döşeme      | -25 ... 80 °C |
| Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme | -40 ... 80 °C |

## Sertifikalar

|                  |         |
|------------------|---------|
| Koruma sınıfı    | IP 65   |
|                  | IP 67   |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| UL-File-Nummer   | E366145 |

## Sınıflandırma

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4          | 27279201 |
| ECLASS 8.0            | 27279218 |
| ECLASS 9.0            | 27060311 |
| ECLASS 10.0           | 27060311 |
| ECLASS 11.0           | 27060311 |
| ECLASS 12.0           | 27060311 |
| ECLASS 13.0           | 27060311 |
| ECLASS 14.0           | 27060311 |
| ECLASS 15.0           | 27060311 |
| ECLASS 16.0           | 27060311 |
| ETIM 5.0              | EC001855 |
| ETIM 6.0              | EC001855 |
| ETIM 7.0              | EC001855 |
| ETIM 8.0              | EC001855 |
| ETIM 9.0              | EC001855 |
| ETIM 10.0             | EC001855 |
| UNSPSC 26.08          | 26121604 |

## Elektrik bağlantısı

### Bağlantı 1

|                        |                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Bağlantı türü          | Yuvarlak konektör                                                                      |
| Vida dişi büyüklüğü    | M8                                                                                     |
| Tip                    | dişi                                                                                   |
| Kutup sayısı           | 4 kutuplu                                                                              |
| Versiyon               | eksenel                                                                                |
| Yuvarlak konektör, LED | Hayır                                                                                  |
| Kilit                  | Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,4 Nm, kendinden kilitlemeli |

### Bağlantı 2

|                     |                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Bağlantı türü       | Yuvarlak konektör                                                                      |
| Vida dişi büyüklüğü | M8                                                                                     |
| Tip                 | erkek                                                                                  |
| Kutup sayısı        | 4 kutuplu                                                                              |
| Versiyon            | eksenel                                                                                |
| Kilit               | Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,4 Nm, kendinden kilitlemeli |

## Devre şeması

### Bağlantı şeması

