





**N.º do art.: 50040763**  
**KB-008-1000 AA**  
**Cabo de ligação**



A imagem pode divergir

## Conteúdo

- Dados técnicos
- Ligação elétrica

## Dados técnicos

<b>Conexão</b>	
<b>Conexão 1</b>	
Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Número de polos	5 polos
Codificação	Código A
Versão	Axial
<b>Conexão 2</b>	
Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	male
Número de polos	5 polos
Codificação	Código A
Versão	Axial
<b>Características dos cabos</b>	
Número de fios	5 Unid.
Cor da bainha	Preto
Blindado	Sim
Versão do cabo	Cabo de ligação
Diâmetro do cabo (exterior)	5 mm
Comprimento do cabo	1.000 mm
Material da bainha	PUR
<b>Classificação</b>	
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855

## Ligação elétrica

<b>Conexão 1</b>	
Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Número de polos	5 polos
Codificação	Código A
Versão	Axial

<b>Conexão 2</b>	
Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	male
Material do corpo	
Número de polos	5 polos
Codificação	Código A

N.º do art.: 50040763 – KB-008-1000 AA – Cabo de ligação

Conexão 2	
Versão	Axial
Bloqueio	