

Technisch gegevensblad

Muting signaallamp

Art.-nr.: 50135452

M7-V1-MW3-DS-C-T-M12-200



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting
- Opmerkingen



Technische gegevens

Basisgegevens

Serie	M7
Type signaalgeving	optisch

Optische gegevens

Lichtbron	wit
-----------	-----

Elektrische gegevens

Levensduur	> 100.000 h
------------	-------------

Prestatiegegevens

Voedingsspanning U _B	24 V, AC/DC, 10 %
Stroomopname, max.	58 mA

Aansluiting

Aantal aansluitingen	1 St.
----------------------	-------

Aansluiting 1

Functie	Spanningsvoorziening
Type aansluiting	Kabel met ronde stekker
Kabellengte	2.000 mm
Schroefdraadmaat	M12
Type	male
Materiaal	Metaal
Aantal polen	5 -polig
Codering	A-gecodeerd

Mechanische gegevens

Bouwworm	cilindrisch
Afmeting (Ø x l)	70 mm x 200 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
Behuizing kunststof	PC
Kleur behuizing	helder zwart
Type lichtmiddel	LED/24V
Signaalbeeld	Lamp brandt permanent
Bolkapkleur	helder
Uitstraalhoek	360°

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-30 ... 60 °C
------------------------------	---------------

Certificeringen


Beschermingsgraad	IP 66
Goedkeuringen	c UL US CE

Classificatie

Douanetariefnummer	85318070
eCl@ss 5.1.4	27371230
eCl@ss 8.0	27371230
eCl@ss 9.0	27371220
eCl@ss 10.0	27371230
eCl@ss 11.0	27371230
ETIM 5.0	EC001042
ETIM 6.0	EC001042
ETIM 7.0	EC001042

Maattekeningen

Alle maten in millimeter



Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Functie	Spanningsvoorziening
Type aansluiting	Kabel met ronde stekker
Kabellengte	2.000 mm
Kabelkleur	zwart
Schroefdraadmaat	M12
Type	male
Materiaal	Metaal
Aantal polen	5 -polig
Codering	A-gecodeerd

Opmerkingen



Gebruiken voor het bedoeld gebruik!



- ☞ Het product is geen veiligheidssensor en dient niet voor personenbeveiliging.
- ☞ Het product mag alleen door een bevoegd persoon in bedrijf worden gesteld.
- ☞ Het product uitsluitend gebruiken volgens het bedoeld gebruik.