

## Teknik veri sayfası Reflektör

Ürün no.: 50136383

TKS 40x60.Chem

### İçerik

- Teknik veriler



Şekil farklılık gösterebilir

## Teknik veriler

### Temel veriler

Kullanım alanı	Gıda
----------------	------

### Mekanik bilgiler

Yapı şekli	dikdörtgen
Üçlü boyutu	2,3 mm
Montaj ölçüsü genişliği	41 mm
Montaj ölçüsü yüksekliği	60 mm
Montaj ölçüsü kalınlığı	8 mm
Yansıtma yüzeyi yüksekliği	56 mm
Yansıtma yüzeyi genişliği	37 mm
Malzeme reflektör	Plastik
Malzeme taşıyıcı maddesi	Plastik
Değişken polarizasyonlu	Evet
Reflektör malzemesi kimyasal adı	PET
Malzeme lens kapağı	Plastik/PET
Aktif yüzey yapısı	Üçlü
Net ağırlık	16 g
Montaj braketi türü	Geçiş montaj braketi yapıştırılabilir
Malzeme uyumluluğu	Alkol ECOLAB H2O2

### Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-40 ... 65 °C
-------------------------	---------------

### Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 67
---------------	-------

### Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	90029000
eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273601
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467