

## Hoja técnica

### Reflector

Código: 50120538

TKS 40x60.1.AF

#### Contenido

- Datos técnicos



La figura puede variar

## Datos técnicos

### Versión especial

Versión especial	Recubrimiento anticondensación
------------------	--------------------------------

### Datos mecánicos

Diseño	Rectangular
Tamaño del triple	2,3 mm
Medida de montaje, anchura	40 mm
Medida de montaje, altura	60 mm
Medida de montaje, espesor	7,2 mm
Superficie de reflexión, altura	56 mm
Superficie de reflexión, anchura	37 mm
Material del reflector	Plástico
Material de soporte	Plástico
Con polarización cambiante	Sí
Denominación química material del reflector	PMMA8N
Estructura de superficie activa	Triple
Recubrimiento	Anticondensación
Peso neto	12 g
Tipo de fijación	Adhesivo Fijación pasante

### Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio	-40 ... 65 °C
----------------------------------	---------------

### Certificaciones

Índice de protección	IP 67
----------------------	-------

### Clasificación

Número de arancel	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467