

Karta danych technicznych



Kabel łączący

Nr art.: 50113397

KB JST-HS-300

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



Dane techniczne

Dane podstawowe

Aplikacja	Odporny na działanie chemikaliów
Przeznaczony dla interfejsu	RS 232

Dane elektryczne

Parametry wydajnościowe	
Napięcie robocze	30 V AC/DC

Przylącze

Przylącze 1	
Rodzaj przylącza	JST ZHR
Liczba pinów	12 -pin
Wtyczka okrągła, LED	Nie

Przylącze 2	
Rodzaj przylącza	Sub-D
Typ	male
Liczba pinów	9 -pin
Wersja	osiowy

Właściwości przewodu	
Liczba żył	5 Piece(s)
Kolor płaszczu	czarny
Ekranowane	Tak
Wersja przewodu	Kabel łączący
Średnica przewodu (zewnątrzna)	5,5 mm
Długość przewodu	300 mm
Materiał płaszczu	PUR
Przydatność łańcucha wlezonego	Nie

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	JST ZHR
Liczba pinów	12 -pin
Wtyczka okrągła, LED	Nie

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	Sub-D
Typ	male
Liczba pinów	9 -pin
Wersja	osiowy