

技术数据表

手持式 2D 条码阅读器

配件编号: 50153909

HCR 250-C1-020/SET

内容

- 技术参数
- 电气连接
- 操作和显示



图片可能不同

技术参数

基础数据

系列	HCR 2xx
包含	1x USB 连接线 1.8 m

读取数据

可读条码类型	2/5隔行扫描码
	Codabar
	Codablock码
	Code 128
	Code 39
	Code 93
	DotCode
	EAN 128码
	EAN 8/13码
	EAN Addendum
	GS1 DataBar
	GS1 Databar Expanded
	GS1 Databar Limited
	GS1 Databar Stacked
	GS1 Databar Truncated
	GS1 Databar 全方位
	QR编码
	UPC码
	数据矩阵条码

光学数据

读取距离	30 ... 350 mm
光源	LED, 白色
相机水平分辨率	1,280 px
相机垂直分辨率	800 px
x轴开口角度	46 °
y轴开口角度	29 °
条码对比度(PCS)	30 %
模块大小	0.076 ... 0.508 mm

电气数据

性能数据	
供电电压 U _B	5 V, DC
最大功耗	2 W
测量工作电流	300 mA

接口

类型	RS 232, USB
----	-------------

电气连接

连接1

功能	数据接口
类型	RJ41

RS 232

功能	过程
----	----

USB

功能	过程
----	----

连接

连接1	
类型	RJ41

机械参数

尺寸 (宽 x 高 x 长)	77 mm x 102 mm x 181 mm
外壳材料	塑料
净重	240 g

环境数据

环境温度, 工作	-10 ... 50 °C
环境温度, 储藏	-40 ... 70 °C
相对空气湿度 (无冷凝)	5 ... 95 %

认证


防护等级	IP 64
------	-------

分类

税率编号	84719000
ECLASS 5.1.4	27280101
ECLASS 8.0	27280101
ECLASS 9.0	27280101
ECLASS 10.0	27280101
ECLASS 11.0	27280101
ECLASS 12.0	27280101
ECLASS 13.0	27280101
ECLASS 14.0	27280101
ECLASS 15.0	27280101
ECLASS 16.0	27280101
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550
ETIM 7.0	EC002550
ETIM 8.0	EC002550
ETIM 9.0	EC002550
ETIM 10.0	EC002550
UNSPSC 26.08	43211701

电气连接

引脚	引脚分配
1	RTS
2	USB D+
3	USB D-
4	GND
5	CTS
6	RxD
7	n.c.
8	+5 V DC
9	n.c.
10	TxD



操作和显示

LED	显示	说明
1	蓝色, 1闪烁	读取成功
	红色	无阅读结果