

## Folha de dados técnicos


### Cabo de ligação

N.º do art.: 50114519

KB PS2-1 IT190x

#### Conteúdo

- Dados técnicos
- Conexão elétrica



A imagem pode divergir

## Dados técnicos

### Dados básicos

|                         |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Adequado para           | Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1900g    |
|                         | Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1902g    |
|                         | Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1910     |
|                         | Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1911i    |
|                         | Leitores de códigos de barras móveis, série IT 1300 |
| Adequado para interface | PS/2                                                |

### Conexão

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <b>Conexão 1</b>                         |              |
| Tipo de conexão                          | RJ41         |
| <b>Conexão 2</b>                         |              |
| Tipo de conexão                          | PS/2         |
| Versão                                   | Axial        |
| Tipo                                     | female       |
| <b>Conexão 3</b>                         |              |
| Tipo de conexão                          | PS/2         |
| Versão                                   | Axial        |
| Tipo                                     | male         |
| <b>Características dos cabos</b>         |              |
| Número de fios                           | 6 Unid.      |
| Cor da bainha                            | Preto        |
| Blindado                                 | Sim          |
| Versão do cabo                           | Cabo espiral |
| Diâmetro do cabo (exterior)              | 5 mm         |
| Comprimento do cabo                      | 3.000 mm     |
| Material da bainha                       | PVC          |
| Adequabilidade para correntes de arraste | Não          |

### Dados mecânicos

|              |       |
|--------------|-------|
| Peso líquido | 139 g |
|--------------|-------|


### Classificação

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Número da pauta aduaneira | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4              | 27279201 |
| ECLASS 8.0                | 27279218 |
| ECLASS 9.0                | 27060311 |
| ECLASS 10.0               | 27060311 |
| ECLASS 11.0               | 27060311 |
| ECLASS 12.0               | 27060311 |
| ECLASS 13.0               | 27060311 |
| ECLASS 14.0               | 27060311 |
| ECLASS 15.0               | 27060311 |
| ETIM 5.0                  | EC001855 |
| ETIM 6.0                  | EC001855 |
| ETIM 7.0                  | EC001855 |
| ETIM 8.0                  | EC001855 |
| ETIM 9.0                  | EC001855 |
| ETIM 10.0                 | EC001855 |

## Conexão elétrica

### Conexão 1

| Tipo de conexão |                   | RJ41 |
|-----------------|-------------------|------|
| Pino            | Ocupação de pinos |      |
| 1               | Blindagem         |      |
| 2               | n.c.              |      |
| 3               | GND               |      |
| 4               | PC Data           |      |
| 5               | PC Clock          |      |
| 6               | KB Clock          |      |
| 7               | +5 V CC           |      |
| 8               | KB Data           |      |
| 9               | n.c.              |      |
| 10              | n.c.              |      |




Conexão elétrica

Conexão 2

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Tipo de conexão | PS/2   |
| Versão          | Axial  |
| Tipo            | female |

PinoOcupação de pinos

|   |          |
|---|----------|
| 1 | PC Data  |
| 2 | n.c.     |
| 3 | GND      |
| 4 | +5 V CC  |
| 5 | PC Clock |
| 6 | n.c.     |



Conexão 3

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Tipo de conexão | PS/2  |
| Versão          | Axial |
| Tipo            | male  |

PinoOcupação de pinos

|   |          |
|---|----------|
| 1 | KB Data  |
| 2 | n.c.     |
| 3 | GND      |
| 4 | +5 V CC  |
| 5 | KB Clock |
| 6 | n.c.     |

