

## Karta danych technicznych


### Kabel adaptera

Nr art.: 549953

CB-MSI/D9-3000

#### Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

## Dane techniczne

### Przylącze

#### Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Sub-D
Typ	female
Liczba pinów	9 -pin
Wersja	osiowy

#### Przylącze 2

Rodzaj przylącza	Wtyczki jack
Wersja	osiowy
Średnica	2,5 mm

#### Właściwości wydajności

Liczba żył	2 Piece(s)
Przekrój żyły	0,14 mm <sup>2</sup>
Kolor płaszczka	czarny
Ekranowane	Tak
Wersja przewodu	Przewód łączący
Średnica przewodu (zewnątrzna)	4 mm
Długość przewodu	3.000 mm
Materiał płaszczka	PUR
Przydatność łańcucha wleczonego	Nie

### Klasyfikacja

eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060313
eCl@ss 11.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

## Przylącze elektryczne

### Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Sub-D
Typ	female
Liczba pinów	9 -pin
Wersja	osiowy

### Przylącze 2

Rodzaj przylącza	Wtyczki jack
Wersja	osiowy
Średnica	2,5 mm
Liczba pinów	2 -pin