

Karta danych technicznych


Kabel adaptera

Nr art.: 50110677

KB-RS232-USB

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane podstawowe

| | |
|-----------------------------|--------|
| Przeznaczony dla interfejsu | RS 232 |
| | USB |

Przylącze

Przylącze 1

| | |
|----------------------|--------|
| Rodzaj przylącza | Sub-D |
| Wtyczka okrągła, LED | Nie |
| Typ | male |
| Liczba pinów | 9 -pin |
| Wersja | osiowy |

Przylącze 2

| | |
|------------------|--------------------|
| Rodzaj przylącza | USB |
| Typ wtyczki | USB 1.1 Standard-A |

Właściwości przewodu

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Liczba żył | 4 Piece(s) |
| Kolor płaszczka | czarny |
| Ekranowane | Tak |
| Wersja przewodu | Kabel łączący |
| Średnica przewodu (zewnątrzna) | 5 mm |
| Długość przewodu | 1.000 mm |
| Materiał płaszczka | PVC |
| Przydatność łańcucha wlezonego | Nie |

Klasyfikacja

| | |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060313 |
| ECLASS 11.0 | 27060313 |
| ECLASS 12.0 | 27060313 |
| ECLASS 13.0 | 27060313 |
| ECLASS 14.0 | 27060313 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

| | |
|----------------------|--------|
| Rodzaj przylącza | Sub-D |
| Wtyczka okrągła, LED | Nie |
| Typ | male |
| Liczba pinów | 9 -pin |
| Wersja | osiowy |

Przylącze 2

| | |
|------------------|--------------------|
| Rodzaj przylącza | USB |
| Typ wtyczki | USB 1.1 Standard-A |