

技术数据表

连接电缆

配件编号: 50141463

KD PL-M12-5A-P0-050

内容

- 技术参数
- 电气连接
- 接线图



图片可能不同



技术参数

基础数据

适合	MD 748i
----	---------

电气数据

性能数据

工作电压	50 V AC / 60 V DC
------	-------------------

连接

连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	5 个引脚
编码	L-编码
规格	直形

电缆性质

导线数量	5 光束
核心截面	1.5 mm ²
护套颜色	灰色
屏蔽	否
电缆设计	连接电缆(一端打开)
导线直径 (外部)	2.35 mm
电缆长度	5,000 mm
护套材料	PUR
芯线绝缘	PP
拖链适用性	是
移动速度	水平 5m 移动路径长度时最高 5 m/s, 最大加速度为 50 m/s ²

机械数据

弯曲循环	10,000,000 光束
最小弯曲半径, 手持式	最小 7.5 x 导线直径
最小弯曲半径, 固定式	最小 4 x 导线直径

环境数据

环境温度, 工作, 手持式	-30 ... 90 °C
环境温度, 工作, 固定式	-40 ... 90 °C

认证

防护等级	IP 65
	IP 67
	IP 69K
认证	c UL US

分类

税率编号	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

电气连接


连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	5 个引脚
编码	L-编码
规格	直形

引脚

1	棕色
2	白色
3	蓝色
4	黑色
5	灰色

芯线颜色



接线图

接线图

