

Teknik veri sayfası


Susturma kablosu

Ürün no.: 548052

CB-M12-1500X-3WF/WM

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Uygulama	Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım
----------	--

Elektrik verileri

Bağlantı

Bağlantı 1

Bağlantı türü Yuvarlak konnektör

Vida dişi büyüklüğü M12

Tip dişi

Kutup sayısı 3 kutuplu

Versiyon açılı

Yuvarlak konnektör, LED Hayır

Bağlantı 2

Bağlantı türü Yuvarlak konnektör

Vida dişi büyüklüğü M12

Tip erkek

Kutup sayısı 3 kutuplu

Versiyon açılı

Kablo özellikleri

İletken sayısı 3 Adet

İletken enine kesiti 0,34 mm²

Renk kılıf siyah

Korumalı Hayır

Kablo versiyonu Bağlantı kablosu

Kablo çapı (dış) 4,3 mm

Kablo uzunluğu 1.500 mm

Malzeme iletkenler Bakır

Malzeme kılıf PUR

Çekme zinciri uygunluğu Evet

Travers oranı 5m yatay hareket uzunluğunda maks. 3,3 m/s ve maks. 5m/s² ivmelenme

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme	-25 ... 80 °C
--	---------------

Sertifikalar

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası 85444290

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27279218

ECLASS 9.0 27060311

ECLASS 10.0 27060311

ECLASS 11.0 27060311

ECLASS 12.0 27060311

ECLASS 13.0 27060311

ECLASS 14.0 27060311

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

ETIM 7.0 EC001855

ETIM 8.0 EC001855

ETIM 9.0 EC001855

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü Yuvarlak konnektör

Vida dişi büyüklüğü M12

Tip dişi

Kutup sayısı 3 kutuplu

Versiyon açılı

Yuvarlak konnektör, LED Hayır

Bağlantı 2

Bağlantı türü Yuvarlak konnektör

Vida dişi büyüklüğü M12


Tip erkek

Kutup sayısı 3 kutuplu

Versiyon açılı

Devre şeması

Bağlantı şeması



- 1 Bağlantı 1, soket M12
- 2 Bağlantı 2, konnektör M12
- a Esnek kablo kahverengi
- b Esnek kablo siyah
- c Esnek kablo mavi