

Technisch gegevensblad

Connector

Art.-nr.: 50031324

KD 095-4

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Elektrische gegevens

Prestatiegegevens

Bedrijfsspanning	max. 250 V AC/DC
Nominale bedrijfsstroom	4.000 mA

Aansluiting

Aantal aansluitingen	1 St.
----------------------	-------

Aansluiting 1

Type aansluiting	Ronde stekker met schroefklemmen
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Materiaal	Metaal
Materiaal greepgedeelte	Kunststof
Aantal polen	4 -polig
Codering	A-gecodeerd
Uitvoering	gebogen

Kabeleigenschappen

Toegestane kabeldoorsnede	0,14 ... 0,75 mm ²
---------------------------	-------------------------------

Mechanische gegevens

Bouwworm	L-vorm
Sleutelwijdte	15 mm
Lengte	27,5 mm

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Ronde stekker met schroefklemmen
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Materiaal	Metaal
Materiaal greepgedeelte	Kunststof
Aantal polen	4 -polig
Codering	A-gecodeerd
Uitvoering	gebogen

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-25 ... 85 °C
------------------------------	---------------

Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 67
-------------------	-------

Classificatie

Douanetariefnummer	85369010
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27069190
eCl@ss 10.0	27440102
eCl@ss 11.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635