

기술 데이터 시트

케이블 소켓

품목 번호: 50031324

KD 095-4

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

전기 데이터

성능 데이터

작동 전압	최대 250V AC/DC
정격 동작전류	4,000 mA

연결

연결	1 개수
----	------

연결 1

연결부 종류	나사 터미널가 있는 원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
재료	금속
손잡이 재료	플라스틱
핀 개수	4 핀
인코딩	A-코딩됨
모델	굴절형

케이블 특성

허용 도체 단면	0.14 ... 0.75 mm ²
----------	-------------------------------

기술 데이터

디자인	L자형
키 넓이	15 mm
길이	27.5 mm

전기 연결

연결 1

연결부 종류	나사 터미널가 있는 원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
재료	금속
손잡이 재료	플라스틱
핀 개수	4 핀
인코딩	A-코딩됨
모델	굴절형

환경 데이터

작동 시 주변 온도	-25 ... 85 °C
------------	---------------

인증

보호 등급	IP 67
-------	-------

분류

HS 번호	85369010
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27069190
eCl@ss 10.0	27440102
eCl@ss 11.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635