

Teknik veri sayfası

Kablo soketi

Ürün no.: 50031324

KD 095-4

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Elektrik verileri

Güç verileri

Çalışma voltajı	Maks. 250 V AC/DC
Ölçüm işletmesi akımı	4.000 mA

Bağlantı

Bağlantı sayısı	1 Adet
-----------------	--------

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak fiş ile vida kısaçaları
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme	Metal
Malzeme kavrama cismi	Plastik
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Tasarım	açılı

Kablo özellikleri

İzin verilen iletken kesiti	0,14 ... 0,75 mm ²
-----------------------------	-------------------------------

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	L biçiminde
Anahtar genişliği	15 mm
Uzunluk	27,5 mm

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-25 ... 85 °C
-------------------------	---------------

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 67
---------------	-------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85369010
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27069190
eCl@ss 10.0	27440102
eCl@ss 11.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak fiş ile vida kısaçaları
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme	Metal
Malzeme kavrama cismi	Plastik
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Tasarım	açılı