

技术数据表

接头

配件编号: 50081461

KD 095-5A-PG9

内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同



技术参数

电气数据

性能数据

工作电压	最大 125 V AC/DC
测量工作电流	4,000 mA

连接

连接数量	1 光束
------	------

连接 1

类型	带箍位螺丝的圆形插头
螺纹规格	M12
类型	插座
材料	金属
柄体材料	塑料
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

电缆性质

允许导线截面	0.14 ... 0.75 mm ²
--------	-------------------------------

机械数据

设计	圆柱形
尺寸 (Ø x L)	20 mm x 52.5 mm


电气连接

连接 1

类型	带箍位螺丝的圆形插头
螺纹规格	M12
类型	插座
材料	金属
柄体材料	塑料
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

引脚 引脚分配

1	V+
2	信号 1
3	V-
4	信号 2
5	FE/屏蔽



环境数据

环境温度, 工作	-25 ... 85 °C
----------	---------------

认证

防护等级	IP 67
------	-------

分类

税率编号	85369010
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27069190
eCl@ss 10.0	27440102
eCl@ss 11.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635