

Folha de dados técnicos

Caixa de fios

N.º do art.: 50081461

KD 095-5A-PG9

Conteúdo

- Dados técnicos
- Ligação elétrica



A imagem pode divergir



Dados técnicos

Dados elétricos

Dados de desempenho

Tensão de operação	Máx. 125 V CA/CC
Corrente de serviço de medição	4.000 mA

Conexão

Número de conexões	1 Unid.
--------------------	---------

Conexão 1

Tipo de conexão	Conector redondo com bornes parafusáveis
-----------------	--

Tamanho da rosca	M12
------------------	-----

Tipo	female
------	--------

Material	Metal
----------	-------

Material do corpo	Plástico
-------------------	----------

Número de polos	5 polos
-----------------	---------

Codificação	Código A
-------------	----------

Versão	Axial
--------	-------

Características dos cabos

Seção transversal admissível do cabo	0,14 ... 0,75 mm ²
--------------------------------------	-------------------------------

Dados mecânicos

Execução	Cilíndrico
Dimensões (Ø x C)	20 mm x 52,5 mm

Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operação	-25 ... 85 °C
--------------------------------	---------------

Certificações

Grau de proteção	IP 67
------------------	-------

Classificação

Número da pauta aduaneira	85369010
---------------------------	----------

eCl@ss 5.1.4	27279201
--------------	----------

eCl@ss 8.0	27440102
------------	----------

eCl@ss 9.0	27069190
------------	----------

eCl@ss 10.0	27440102
-------------	----------

eCl@ss 11.0	27440102
-------------	----------

ETIM 5.0	EC002635
----------	----------

ETIM 6.0	EC002635
----------	----------

ETIM 7.0	EC002635
----------	----------

Ligação elétrica

Conexão 1

Tipo de conexão	Conector redondo com bornes parafusáveis
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Material	Metal
Material do corpo	Plástico
Número de polos	5 polos
Codificação	Código A
Versão	Axial

Pino Ocupação de pinos

1	V+
2	Sinal 1
3	V-
4	Sinal 2
5	FE/SHIELD

