

## Teknik veri sayfası

### Kablo soketi

Ürün no.: 50081461

KD 095-5A-PG9

#### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir



## Teknik veriler

## Elektrik verileri

## Güç verileri

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Çalışma voltajı       | Maks. 125 V AC/DC |
| Ölçüm işletmesi akımı | 4.000 mA          |

## Bağlantı

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
|-----------------|--------|

## Bağlantı 1

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Bağlantı türü         | Yuvarlak fiş ile vida kısaçaları |
| Vida dişi büyüklüğü   | M12                              |
| Tip                   | dişi                             |
| Malzeme               | Metal                            |
| Malzeme kavrama cismi | Plastik                          |
| Kutup sayısı          | 5 kutuplu                        |
| Kodlama               | A kodlu                          |
| Tasarım               | eksenel                          |

## Kablo özellikleri

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| İzin verilen iletken kesiti | 0,14 ... 0,75 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------|-------------------------------|

## Mekanik bilgiler

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Yapı şekli      | Silindirik      |
| Ebatlar (Ø x U) | 20 mm x 52,5 mm |


## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Bağlantı türü         | Yuvarlak fiş ile vida kısaçaları |
| Vida dişi büyüklüğü   | M12                              |
| Tip                   | dişi                             |
| Malzeme               | Metal                            |
| Malzeme kavrama cismi | Plastik                          |
| Kutup sayısı          | 5 kutuplu                        |
| Kodlama               | A kodlu                          |
| Tasarım               | eksenel                          |

## Pin Pin tahsisi

|   |          |
|---|----------|
| 1 | V+       |
| 2 | Sinyal 1 |
| 3 | V-       |
| 4 | Sinyal 2 |
| 5 | FE/KILIF |



## Çevresel veriler

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 85 °C |
|-------------------------|---------------|

## Sertifikalar

|               |       |
|---------------|-------|
| Koruma sınıfı | IP 67 |
|---------------|-------|

## Sınıflandırma

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 85369010 |
| eCl@ss 5.1.4          | 27279201 |
| eCl@ss 8.0            | 27440102 |
| eCl@ss 9.0            | 27069190 |
| eCl@ss 10.0           | 27440102 |
| eCl@ss 11.0           | 27440102 |
| ETIM 5.0              | EC002635 |
| ETIM 6.0              | EC002635 |
| ETIM 7.0              | EC002635 |