

技术数据表

分配器线路

配件编号: 150755

CB-M12-SC22

内容

- 技术参数
- 电气连接

图片可能不同

## 技术参数

### 基础数据

适合	COMPACTplus-mI多光束安全传感器
	COPMACTplus-m安全光幕
	多光束安全传感器COMPACTplus-m

### 连接

#### 连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

#### 连接2

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

#### 连接3

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

### 电缆性质

导线数量	4 光束
屏蔽	否
电缆设计	分配器线路
电缆长度	1,500 mm

### 认证

认证	UL
----	----

### 分类

税率编号	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27440104
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27440108
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

## 电气连接

### 连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

### 连接2

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

### 连接3

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码
规格	直形