

## Folha de dados técnicos

### Conj. de suporte

N.º do art.: 424422

BT-2SB10

#### Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais



A imagem pode divergir

## Dados técnicos

### Dados básicos

<b>Inclui</b>	2x BT-SB10
<b>Adequado para</b>	Barreira de luz de segurança de múltiplos feixes MLD 500, MLD 300 Barreiras de luz de segurança de feixe único MLD500 Cortinas de luz CML700i Cortinas de luz CSL 710 Cortinas de luz de segurança MLC 500, MLC 300 Especialmente para dispositivos com grande altura da área de proteção

### Dados mecânicos



<b>Versão do suporte de fixação</b>	Suporte de aperto
<b>Tipo de fixação, lado da instalação</b>	Fixação de passagem
<b>Tipo de fixação, lado do dispositivo</b>	Apertável com terminal Na ranhura C lateral
<b>Tipo de suporte de fixação</b>	Basculante
<b>Área de oscilação</b>	-8 ... 8 °
<b>Material do suporte de fixação</b>	Metal

### Classificação

<b>Número da pauta aduaneira</b>	79070000
<b>eCl@ss 5.1.4</b>	27279202
<b>eCl@ss 8.0</b>	27279202
<b>eCl@ss 9.0</b>	27273701
<b>eCl@ss 10.0</b>	27273701
<b>eCl@ss 11.0</b>	27273701
<b>ETIM 5.0</b>	EC002498
<b>ETIM 6.0</b>	EC003015
<b>ETIM 7.0</b>	EC003015

## Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros



## Desenhos dimensionais

### Variantes de montagem

