

技术数据表


连接电缆

配件编号: 426042

CB-LDH-10000-12GF

内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同



技术参数

连接

连接1

类型	赫斯曼插头(DIN 43651)
螺纹规格	N11
类型	插座
柄体颜色	灰色
引脚数	12 个引脚
规格	直形

连接2

类型	开口端
----	-----

电缆性质

导线数量	12 光束
核心截面	0.5 mm ²
护套颜色	灰色
屏蔽	是
电缆设计	连接电缆(一端打开)
导线直径 (外部)	8 mm
电缆长度	10,000 mm
导线材料	铜
护套材料	PVC
拖链适用性	否

环境数据

环境温度, 工作, 固定式	-40 ... 80 °C
---------------	---------------

分类

税率编号	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

电气连接

连接1

类型	赫斯曼插头(DIN 43651)
螺纹规格	N11
类型	插座
柄体颜色	灰色
引脚数	12 个引脚
规格	直形

连接2

类型	开口端
----	-----