

Technisch gegevensblad


Aansluitkabel

Art.-nr.: 426042

CB-LDH-10000-12GF

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Hirschmann-stekker (DIN 43651)
Schroefdraadmaat	N11
Type	female
Kleur greepgedeelte	grijs
Aantal polen	12 -polig
Uitvoering	axiaal

Aansluiting 2

Type aansluiting	open uiteinde
------------------	---------------

Kabeleigenschappen

Aantal aders	12 St.
Aderdoorsnede	0,5 mm ²
Kleur mantel	grijs
Afgeschermd	Ja
Kabeluitvoering	Aansluitkabel (eenzijdig open)
Kabeldiameter (uitwendig)	8 mm
Kabellengte	10.000 mm
Materiaal aders	Koper
Materiaal mantel	PVC
Geschikt voor kabelrupsen	Nee

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf, vast gelegd -40 ... 80 °C

Classificatie

Douanetariefnummer	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Hirschmann-stekker (DIN 43651)
Schroefdraadmaat	N11
Type	female
Kleur greepgedeelte	grijs
Aantal polen	12 -polig
Uitvoering	axiaal

Aansluiting 2

Type aansluiting	open uiteinde
------------------	---------------