

Folha de dados técnicos


Cabo de conexão

N.º do art.: 426042

CB-LDH-10000-12GF

Conteúdo

- Dados técnicos
- Ligação elétrica



A imagem pode divergir



Dados técnicos

Conexão

Conexão 1

Tipo de conexão	Conector Hirschmann (DIN 43651)
Tamanho da rosca	N11
Tipo	female
Cor do corpo	Cinza
Número de polos	12 polos
Versão	Axial

Conexão 2

Tipo de conexão	Extremidade aberta
-----------------	--------------------

Características dos cabos

Número de fios	12 Unid.
Seção transversal do fio	0,5 mm ²
Cor da bainha	Cinza
Blindado	Sim
Versão do cabo	Cabo de conexão (aberto de um lado)
Diâmetro do cabo (exterior)	8 mm
Comprimento do cabo	10.000 mm
Material dos fios	Cobre
Material da bainha	PVC
Adequabilidade para correntes de arraste	Não

Dados do ambiente

Temperatura ambiente em operação, instalação fixa -40 ... 80 °C

Classificação

Número da pauta aduaneira	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

Ligação elétrica

Conexão 1

Tipo de conexão	Conector Hirschmann (DIN 43651)
Tamanho da rosca	N11
Tipo	female
Cor do corpo	Cinza
Número de polos	12 polos
Versão	Axial

Conexão 2

Tipo de conexão	Extremidade aberta
-----------------	--------------------