

## Teknik veri sayfası


### Bağlantı kablosu

Ürün no.: 426042

CB-LDH-10000-12GF

#### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir



## Teknik veriler

## Bağlantı

## Bağlantı 1

Bağlantı türü	Hirschmann konektörü (DIN 43651)
Vida dişi büyüklüğü	N11
Tip	dişi
Kavrama cismi rengi	gri
Kutup sayısı	12 kutuplu
Tasarım	eksenel

## Bağlantı 2

Bağlantı türü	açık uç
---------------	---------

## Kablo özellikleri

İletken sayısı	12 Adet
İletken enine kesiti	0,5 mm <sup>2</sup>
Renk kılıf	gri
Korumalı	Evet
Kablo tasarımı	Bağlantı kablosu (tek tarafı açık)
Kablo çapı (dış)	8 mm
Kablo uzunluğu	10.000 mm
Malzeme iletkenler	Bakır
Malzeme kılıf	PVC
Çekme zinciri uygunluğu	Hayır

## Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme	-40 ... 80 °C
--	---------------

## Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

Bağlantı türü	Hirschmann konektörü (DIN 43651)
Vida dişi büyüklüğü	N11
Tip	dişi
Kavrama cismi rengi	gri
Kutup sayısı	12 kutuplu
Tasarım	eksenel

## Bağlantı 2

Bağlantı türü	açık uç
---------------	---------