

Hoja técnica


Cable de conexión

Código: 426044

CB-LDH-25000-12GF

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar



Datos técnicos

Conexión

Conexión 1

Tipo de conexión	Conector Hirschmann (DIN 43651)
Tamaño de rosca	N11
Tipo	Conector hembra
Número de polos	12 polos
Versión	Axial

Conexión 2

Tipo de conexión	Final abierto
------------------	---------------

Propiedades de cable

Número de conductores	12 Unidad(es)
Sección de conductor	0,5 mm ²
Color de cubierta	Gris
Apantallado	Sí
Versión de cable	Cable de conexión (abierto en un extremo)
Diámetro de cable (externo)	8 mm
Longitud de cable	25.000 mm
Material de los conductores	Cobre
Material de cubierta	PVC
Aptitud para cadena de arrastre	No

Datos ambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido fijo	-40 ... 80 °C
--	---------------

Clasificación

Número de arancel	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

Conexión eléctrica

Conexión 1

Tipo de conexión	Conector Hirschmann (DIN 43651)
Tamaño de rosca	N11
Tipo	Conector hembra
Número de polos	12 polos
Versión	Axial

Conexión 2

Tipo de conexión	Final abierto
------------------	---------------