

Teknik veri sayfası


Bağlantı kablosu

Ürün no.: 426043

CB-LDH-50000-12GF

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Bağlantı

Bağlantı 1

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Bağlantı türü | Hirschmann konnektörü (DIN 43651) |
| Vida dişi büyüklüğü | N11 |
| Tip | dişi |
| Kutup sayısı | 12 kutuplu |
| Tasarım | eksenel |

Bağlantı 2

| | |
|---------------|---------|
| Bağlantı türü | açık uç |
|---------------|---------|

Kablo özellikleri

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| İletken sayısı | 12 Adet |
| İletken enine kesiti | 0,5 mm ² |
| Renk kılıf | gri |
| Korumalı | Evet |
| Kablo tasarımı | Bağlantı kablosu (tek tarafı açık) |
| Kablo çapı (dış) | 8 mm |
| Kablo uzunluğu | 50.000 mm |
| Malzeme iletkenler | Bakır |
| Malzeme kılıf | PVC |
| Çekme zinciri uygunluğu | Hayır |

Çevresel veriler

| | |
|--|---------------|
| Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme | -40 ... 80 °C |
|--|---------------|

Sınıflandırma

| | |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 85444290 |
| eCl@ss 5.1.4 | 27279201 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060311 |
| eCl@ss 10.0 | 27060311 |
| eCl@ss 11.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Bağlantı türü | Hirschmann konnektörü (DIN 43651) |
| Vida dişi büyüklüğü | N11 |
| Tip | dişi |
| Kutup sayısı | 12 kutuplu |
| Tasarım | eksenel |

Bağlantı 2

| | |
|---------------|---------|
| Bağlantı türü | açık uç |
|---------------|---------|