

技术数据表


连接电缆

配件编号: 429279

CB-M12-5000E-8TP

内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同



技术参数

基础数据

适合	安全光幕 MLC 500 主 (Host), 中客 (MiddleGuest) 和客 (Guest)
----	----------------------------------------------------------

连接

连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	8 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

连接2

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
引脚数	8 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

电缆性质

导线数量	8 光束
护套颜色	黑色
屏蔽	是
电缆设计	连接电缆
导线直径 (外部)	7 mm
电缆长度	5,000 mm
护套材料	PUR
拖链适用性	否

分类

税率编号	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

电气连接

连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	8 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

连接2

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
引脚数	8 个引脚
编码	A-编码
规格	直形