

技术数据表


连接电缆

配件编号: 150769

CB-M12-CC30

内容

- 技术参数
- 电气连接
- 接线图



图片可能不同



技术参数

连接

连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码
规格	直形
锁	螺旋接头

连接2

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
引脚数	8 个引脚
编码	A-编码
规格	L形

电缆性质

屏蔽	否
电缆设计	连接电缆
电缆长度	3,000 mm
拖链适用性	否

分类

税率编号	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

电气连接

连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码
规格	直形
锁	螺旋接头

连接2

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
引脚数	8 个引脚
编码	A-编码
规格	L形

接线图

接线图

