

Folha de dados técnicos


Cabo de ligação

N.º do art.: 150769

CB-M12-CC30

Conteúdo

- Dados técnicos
- Ligação elétrica
- Diagramas de conexão



A imagem pode divergir



Dados técnicos

Conexão

Conexão 1

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Número de polos	4 polos
Codificação	Código A
Versão	Axial
Bloqueio	União parafusada

Conexão 2

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	male
Número de polos	8 polos
Codificação	Código A
Versão	Angular

Características dos cabos

Blindado	Não
Versão do cabo	Cabo de ligação
Comprimento do cabo	3.000 mm
Adequabilidade para correntes de arraste	Não

Classificação

Número da pauta aduaneira	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

Ligação elétrica

Conexão 1

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Número de polos	4 polos
Codificação	Código A
Versão	Axial
Bloqueio	União parafusada

Conexão 2

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	male
Número de polos	8 polos
Codificação	Código A
Versão	Angular

Diagramas de conexão

Esquema de fiação

