

기술 데이터 시트

분배기 케이블

품목 번호: 150755

CB-M12-SC22

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결

그림과 차이가 날 수 있습니다

기술 데이터

기본 데이터

적합한 적용 대상:	멀티 라이트빔 안전 센서 COMPACTplus-m
	멀티 라이트빔 안전 센서 COMPACTplus-ml
	안전 라이트 커튼 COPMACTplus-m

케이블 특성

와이어 개수	4 개수
차폐됨	아니요
케이블 모델	분배기 케이블
케이블 길이	1,500 mm

연결

연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
핀 개수	4 핀
인코딩	A-코딩됨
모델	액시얼

연결 2

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
핀 개수	4 핀
인코딩	A-코딩됨
모델	액시얼

연결 3

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
핀 개수	4 핀
인코딩	A-코딩됨
모델	액시얼

인증

인증	UL
----	----

분류

HS 번호	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27440104
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27440108
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

전기 연결

연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
핀 개수	4 핀
인코딩	A-코딩됨
모델	액시얼

연결 2

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
핀 개수	4 핀
인코딩	A-코딩됨
모델	액시얼

전기 연결

연결 3

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
핀 개수	4 핀
인코딩	A-코딩됨
모델	엑시얼