

## Technisch gegevensblad Adapter

Art.-nr.: 50110650

KD 01-5-BA-PWR

### Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Toebehoren



Afbeelding kan afwijken

## Technische gegevens

### Elektrische gegevens

#### Prestatiegegevens

Nominale bedrijfsstroom	4.000 mA
Nominale spanning (DIN EN 60664-1)	125 V
Nominale stootspanning (DIN EN 60664-1)	1.500 V

### Aansluiting

Aantal aansluitingen	2 St.
----------------------	-------

#### Aansluiting 1

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Aantal polen	5 -polig
Codering	A-gecodeerd
Uitvoering	axiaal

#### Aansluiting 2

Type aansluiting	Jack stopcontact
------------------	------------------

#### Kabeleigenschappen

AWG	18
-----	----

### Mechanische gegevens

Sleutelwijdte	18 mm
Insteekcycli, max.	> 50
Kabeldoorvoer	4 ... 6 mm

### Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-40 ... 85 °C
------------------------------	---------------

### Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 67
-------------------	-------

### Classificatie

Douanetariefnummer	85366990
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27440104
eCl@ss 9.0	27069190
eCl@ss 10.0	27440106
eCl@ss 11.0	27440106
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498
ETIM 7.0	EC002925

## Elektrische aansluiting

### Aansluiting 1


Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Aantal polen	5 -polig
Codering	A-gecodeerd
Uitvoering	axiaal

### Aansluiting 2

Type aansluiting	Jack stopcontact
------------------	------------------

## Toebehoren

### Voedingsadapters

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50110748 *	NT 24-24W	Voedingsadapter	Type netdeel: Stekkernetdeel Uitgang: 24 V DC, 1 A Ingang: 110..240 V AC, 50..60 Hz

\* Benodigde accessoires, apart bestellen

## Toebehoren

### Opmerking



↪ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.