

Folha de dados técnicos

Adaptador

N.º do art.: 50110650

KD 01-5-BA-PWR

Conteúdo

- Dados técnicos
- Ligação elétrica
- Acessórios



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados elétricos

Dados de desempenho

Corrente de serviço de medição	4.000 mA
Tensão padrão (DIN EN 60664-1)	125 V
Tensão de surto padrão (DIN EN 60664-1)	1.500 V

Conexão

Número de conexões 2 Unid.

Conexão 1

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Número de polos	5 polos
Codificação	Código A
Versão	Axial

Conexão 2

Tipo de conexão Conector fêmea jack

Características dos cabos

AWG 18

Dados mecânicos

Tamanho	18 mm
Ciclos de encaixe, máx.	> 50
Passagem do cabo	4 ... 6 mm

Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operação -40 ... 85 °C

Certificações

Grau de proteção IP 67

Classificação

Número da pauta aduaneira	85366990
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27440104
eCl@ss 9.0	27069190
eCl@ss 10.0	27440106
eCl@ss 11.0	27440106
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498
ETIM 7.0	EC002925

Ligação elétrica

Conexão 1


Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Número de polos	5 polos
Codificação	Código A
Versão	Axial

Conexão 2

Tipo de conexão Conector fêmea jack

Acessórios

Fontes de alimentação

	N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
	50110748 *	NT 24-24W	Fonte de alimentação	Tipo de fonte de alimentação: Fonte de alimentação com conector Saída: 24 V CC, 1 A Entrada: 110..240 V CA, 50..60 Hz

* Acessórios necessários (pedir em separado)

Acessórios

Nota



Uma lista com todos os artigos de acessórios disponíveis encontra-se na página da Leuze na internet, na guia Download da página de detalhes do artigo.