

Teknik veri sayfası Adaptör

Ürün no.: 50110650

KD 01-5-BA-PWR

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Elektrik verileri

Güç verileri

Ölçüm işletmesi akımı	4.000 mA
Ölçüm voltajı (DIN EN 60664-1)	125 V
Ölçüm darbe voltajı (DIN EN 60664-1)	1.500 V

Bağlantı

Bağlantı sayısı	2 Adet
-----------------	--------

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Tasarım	eksenel

Bağlantı 2

Bağlantı türü	Jack soket
---------------	------------

Kablo özellikleri

AWG	18
-----	----

Mekanik bilgiler

Anahtar genişliği	18 mm
Takma periyotları, maks.	> 50
Kablo deliği	4 ... 6 mm

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-40 ... 85 °C
-------------------------	---------------

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 67
---------------	-------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85366990
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27440104
eCl@ss 9.0	27069190
eCl@ss 10.0	27440106
eCl@ss 11.0	27440106
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498
ETIM 7.0	EC002925

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1


Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Tasarım	eksenel

Bağlantı 2

Bağlantı türü	Jack soket
---------------	------------

Aksesuarlar

Güç besleme üniteleri

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50110748 *	NT 24-24W	Güç besleme ünitesi	Güç besleme ünitesi türü: Konektör güç besleme ünitesi Çıkış: 24 V DC, 1 A Giriş: 110..240 V AC, 50..60 Hz

* Gerekli aksesuar, lütfen ayrı olarak sipariş edin

Aksesuarlar

Uyarı



↪ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.