

Folha de dados técnicos

Caixa de fios

N.º do art.: 50101943

KD 01-5-SR

Conteúdo

- Dados técnicos
- Ligação elétrica



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados elétricos

Dados de desempenho

Tensão de operação	Máx. 60 V CA/CC
Corrente de serviço de medição	4.000 mA

Conexão

Número de conexões	1 Unid.
--------------------	---------

Conexão 1

Função	Alimentação de tensão
Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	male
Material do corpo	Plástico
Número de polos	5 polos
Codificação	Código A
Versão	Angular
Bloqueio	União parafusada, aço inox V4A, torque recomendado 0,6 Nm, autotravante

Características dos cabos

Dados mecânicos

Tamanho	18 mm
Passagem máx. do cabo	6 ... 8 mm

Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operação	-40 ... 85 °C
--------------------------------	---------------

Certificações

Grau de proteção	IP 67
------------------	-------

Classificação

Número da pauta aduaneira	85369010
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27069190
eCl@ss 10.0	27440102
eCl@ss 11.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635

Ligação elétrica

Conexão 1

Função	Alimentação de tensão
Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	male
Material do corpo	Plástico
Número de polos	5 polos
Codificação	Código A
Versão	Angular
Bloqueio	União parafusada, aço inox V4A, torque recomendado 0,6 Nm, autotravante