

Technisch gegevensblad Adapter

Art.-nr.: 50110649

KD 01-8-BA-PWR

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Toebehoren



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Elektrische gegevens

Prestatiegegevens

Nominale bedrijfsstroom	2.000 mA
Nominale spanning (DIN EN 60664-1)	60 V
Nominale stootspanning (DIN EN 60664-1)	800 V

Aansluiting

Aantal aansluitingen	2 St.
----------------------	-------

Aansluiting 1

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Aantal polen	8 -polig
Codering	A-gecodeerd
Uitvoering	axiaal

Aansluiting 2

Type aansluiting	Jack stopcontact
------------------	------------------

Kabeleigenschappen

AWG	20
-----	----

Mechanische gegevens

Sleutelwijdte	18 mm
Insteekcycli, max.	> 50
Kabeldoorvoer	6 ... 8 mm

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-40 ... 85 °C
------------------------------	---------------

Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 67
-------------------	-------

Classificatie

Douanetariefnummer	85366990
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27440104
eCl@ss 9.0	27069190
eCl@ss 10.0	27440106
eCl@ss 11.0	27440106
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498
ETIM 7.0	EC002925

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1


Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Aantal polen	8 -polig
Codering	A-gecodeerd
Uitvoering	axiaal

Aansluiting 2

Type aansluiting	Jack stopcontact
------------------	------------------

Toebehoren

Voedingsadapters

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50110748 *	NT 24-24W	Voedingsadapter	Type netdeel: Stekkernetdeel Uitgang: 24 V DC, 1 A Ingang: 110..240 V AC, 50..60 Hz

* Benodigde accessoires, apart bestellen

Toebehoren

Opmerking



↪ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.