

기술 데이터 시트

어댑터

품목 번호: 50110649

KD 01-8-BA-PWR

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다

기술 데이터

전기 데이터

성능 데이터

정격 동작전류	2,000 mA
정격 전압(DIN EN 60664-1)	60 V
정격 충격 전압(DIN EN 60664-1)	800 V

연결

연결	2 개수
----	------

연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
핀 개수	8 핀
인코딩	A-코딩됨
모델	엑시얼

연결 2

연결부 종류	잭 플러그
--------	-------

케이블 특성

AWG	20
-----	----

기술 데이터

키 넓이	18 mm
메이팅 사이클, 최대	> 50
케이블 구멍	6 ~ 8mm

환경 데이터

작동 시 주변 온도	-40 ... 85 °C
------------	---------------

인증

보호 등급	IP 67
-------	-------

분류

HS 번호	85366990
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27440104
eCl@ss 9.0	27069190
eCl@ss 10.0	27440106
eCl@ss 11.0	27440106
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498
ETIM 7.0	EC002925

전기 연결

연결 1


연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
핀 개수	8 핀
인코딩	A-코딩됨
모델	엑시얼

연결 2

연결부 종류	잭 플러그
--------	-------

액세서리

전원 공급 장치

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50110748 *	NT 24-24W	전원장치	전원장치 종류: 커넥터 전원장치 출력: 24V DC, 1A 입력: 110..240V AC, 50..60Hz

* 필요한 액세서리, 별도 주문

액세서리

참고



제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.