

## Folha de dados técnicos

### Adaptador

N.º do art.: 50110649

KD 01-8-BA-PWR

#### Conteúdo

- Dados técnicos
- Ligação elétrica
- Acessórios



A imagem pode divergir

## Dados técnicos

### Dados elétricos

#### Dados de desempenho

Corrente de serviço de medição	2.000 mA
Tensão padrão (DIN EN 60664-1)	60 V
Tensão de surto padrão (DIN EN 60664-1)	800 V

### Conexão

Número de conexões 2 Unid.

#### Conexão 1

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Número de polos	8 polos
Codificação	Código A
Versão	Axial

#### Conexão 2

Tipo de conexão Conector fêmea jack

#### Características dos cabos

AWG 20

### Dados mecânicos

Tamanho	18 mm
Ciclos de encaixe, máx.	> 50
Passagem do cabo	6 ... 8 mm

### Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operação -40 ... 85 °C

### Certificações

Grau de proteção IP 67

### Classificação

Número da pauta aduaneira	85366990
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27440104
eCl@ss 9.0	27069190
eCl@ss 10.0	27440106
eCl@ss 11.0	27440106
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498
ETIM 7.0	EC002925

## Ligação elétrica

### Conexão 1


Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Número de polos	8 polos
Codificação	Código A
Versão	Axial

### Conexão 2

Tipo de conexão Conector fêmea jack

## Acessórios

### Fontes de alimentação

	N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
	50110748 *	NT 24-24W	Fonte de alimentação	Tipo de fonte de alimentação: Fonte de alimentação com conector Saída: 24 V CC, 1 A Entrada: 110..240 V CA, 50..60 Hz

\* Acessórios necessários (pedir em separado)

## Acessórios

### Nota



Uma lista com todos os artigos de acessórios disponíveis encontra-se na página da Leuze na internet, na guia Download da página de detalhes do artigo.