

## Hoja técnica


### Cable de conexión

Código: 426042

CB-LDH-10000-12GF

#### Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar



## Datos técnicos

### Conexión

#### Conexión 1

Tipo de conexión	Conector Hirschmann (DIN 43651)
Tamaño de rosca	N11
Tipo	Conector hembra
Color del mango	Gris
Número de polos	12 polos
Versión	Axial

#### Conexión 2

Tipo de conexión	Final abierto
------------------	---------------

#### Propiedades de cable

Número de conductores	12 Unidad(es)
Sección de conductor	0,5 mm <sup>2</sup>
Color de cubierta	Gris
Apantallado	Sí
Versión de cable	Cable de conexión (abierto en un extremo)
Diámetro de cable (externo)	8 mm
Longitud de cable	10.000 mm
Material de los conductores	Cobre
Material de cubierta	PVC
Aptitud para cadena de arrastre	No

### Datos ambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido fijo	-40 ... 80 °C
--	---------------

### Clasificación

Número de arancel	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

## Conexión eléctrica

### Conexión 1

Tipo de conexión	Conector Hirschmann (DIN 43651)
Tamaño de rosca	N11
Tipo	Conector hembra
Color del mango	Gris
Número de polos	12 polos
Versión	Axial

### Conexión 2

Tipo de conexión	Final abierto
------------------	---------------