

Teknisk datablad


Tilslutningsledning

Art. nr.: 50114697

KB DN/CAN-5000 SA

Indhold

- Tekniske data
- Elektrisk tilslutning
- Kredsløbsdiagram



Illustrationen kan afvige



Tekniske data

Basisdata

Egnet til interface	CANopen DeviceNet
---------------------	----------------------

Tilslutning

Tilslutning 1

Tilslutningstype	Rundt stik
Gevindstørrelse	M12
Type	male
Antal poler	5 -polet
Kodning	A-kodet
Udførelse	aksial

Tilslutning 2

Tilslutningstype	åben ende
------------------	-----------

Ydeevne

Antal ledere	5 Stk.
Farve indkapsling	sort
Afskærmet	Ja
Kabeludførelse	Tilslutningskabel (åbent på en side)
Kabeldiameter (udvendig)	7 mm
Kabellængde	5.000 mm
Materiale indkapsling	PUR
Egnet til trækkæde	Ja
Tilkørselhastighed	maks. 3,3 m/s ved 5 m vandret tilkørselslængde og maks. acceleration på 5 m/s ²

Klassifikation

Toldtarifnummer	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

Elektrisk tilslutning


Tilslutning 1

Tilslutningstype	Rundt stik
Gevindstørrelse	M12
Type	male
Antal poler	5 -polet
Kodning	A-kodet
Udførelse	aksial

Pin

1	Afskærmningstråd
2	rød
3	sort
4	hvid
5	blå

Lederfarve



Tilslutning 2

Tilslutningstype	åben ende
------------------	-----------

Kredsløbsdiagram

Ledningskema

