

기술 데이터 시트

케이블 소켓

품목 번호: 50101943

KD 01-5-SR

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결



그림과 차이가 날 수 있습니다

기술 데이터

전기 데이터

성능 데이터

작동 전압	최대 60V AC/DC
정격 동작전류	4,000 mA

연결

연결	1 개수
----	------

연결 1

기능	전원 공급
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
손잡이 재료	플라스틱
핀 개수	5 핀
인코딩	A-코딩됨
모델	굴절형
잠금 장치	나사 연결, 스테인리스 V4A, 권장 토크 0.6Nm, 셀프 로킹 장치

케이블 특성

기술 데이터

키 넓이	18 mm
최대 케이블 아웃렛	6 ... 8 mm

환경 데이터

작동 시 주변 온도	-40 ... 85 °C
------------	---------------

인증

보호 등급	IP 67
-------	-------

분류

HS 번호	85369010
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27069190
eCl@ss 10.0	27440102
eCl@ss 11.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635

전기 연결

연결 1

기능	전원 공급
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
손잡이 재료	플라스틱
핀 개수	5 핀
인코딩	A-코딩됨
모델	굴절형
잠금 장치	나사 연결, 스테인리스 V4A, 권장 토크 0.6Nm, 셀프 로킹 장치