

## 기술 데이터 시트


## 연결 케이블

품목 번호: 150677

CB-M12-10000-5WMM

### 내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 회로도



## 기술 데이터

### 전기 데이터

#### 연결

##### 연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
핀 개수	5 핀
인코딩	A-코딩됨
모델	굴절형

##### 연결 2

연결부 종류	열려 있는 끝부분
--------	-----------

##### 케이블 특성

와이어 개수	5 개수
와이어 단면	0.34 mm <sup>2</sup>
덮개 색상	흑색
차폐됨	아니요
케이블 모델	연결 케이블(한쪽이 열려 있음)
케이블 직경(외경)	6 mm
케이블 길이	10,000 mm
와이어 재료	구리
덮개 재료	PUR
드래그 체인 적합성	아니요

### 환경 데이터

작동 시 주변 온도, 고정적 배열	-25 ... 80 °C
--------------------	---------------

### 인증

인증	c UL
	UL

### 분류

HS 번호	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

## 전기 연결

### 연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
핀 개수	5 핀
인코딩	A-코딩됨
모델	굴절형

### 연결 2

연결부 종류	열려 있는 끝부분
--------	-----------

## 회로도

### 배선도

