

Karta danych technicznych


Gniazdo przewodu

Nr art.: 50137262

D U-M30-16A-M

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane elektryczne

Parametry wydajnościowe

Przyłącze

Liczba przyłączy 1 Piece(s)

Przyłącze 1

Rodzaj przyłącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M30
Typ	female
Materiał	Metal
Materiał korpusu rękojeści	Metal
Liczba pinów	16 -pin
Wersja	osiowy

Przyłącze 2

Rodzaj przyłącza Przyłącze lutowane

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635

Przyłącze elektryczne

Przyłącze 1

Rodzaj przyłącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M30
Typ	female
Materiał	Metal
Materiał korpusu rękojeści	Metal
Liczba pinów	16 -pin
Wersja	osiowy

Przyłącze 2

Rodzaj przyłącza Przyłącze lutowane