

Teknisk datablad

Sæt sikkerhedssensor transceiver

Art. nr.: 426446

MLD510-RT3-UDC-1300-S2

Indhold


- Sæt består af
- Tekniske data
- Passende styrespejl
- Tilbehør



Illustrationen kan afvige



Sæt består af

	Antal	Art. nr.	Designering	Artikel	Beskrivelse
	1	66537200	MLD510-RT3	Multistråle-sikkerhedsfotoceller transceiver	Rækkevidde: 0,5 ... 6 m Antal stråler: 3 Stk. Stråleafstand: 400 mm Reaktionstid: 25 ms Tilslutning: Rundt stik, M12, Metal, 5 -polet
	1	549852	UDC-1300-S2	Apparatsøjle	Funktioner: Montering og beskyttelse af lysgitter og flerstråle-fotoceller, kan justeres, 3 retninger Dimensioner: 160 mm x 1.360 mm x 149 mm Søjlehøjde uden fod: 1.300 mm

Tekniske data

Basisdata

Serie	MLD-UDC
Enhedstype	Transceiver

Funktioner

Funktioner	Kontaktorkontrol (EDM) kan vælges Start-/genstartspærre (RES) kan vælges
------------	---

Parameter

Type	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL)	e, EN ISO 13849-1
PFH _D	6,6E-09 pr. time
Brugstid T _M	20 år, EN ISO 13849-1
Kategori	4, EN ISO 13849

Beskyttelsesfeltdata

Rækkevidde	0,5 ... 6 m
Rækkevidde i forbindelse med MLD-XM03	0,5 ... 8 m

Optiske data

Antal stråler	3 Stk.
Stråleafstand	400 mm

Mekaniske data

med apparatsøjle	Ja
Søjlehøjde uden fod	1.300 mm

Certificeringer

Klassifikation

Toldtarifnummer	85365019
eCl@ss 5.1.4	27272703
eCl@ss 8.0	27272703
eCl@ss 9.0	27272703
eCl@ss 10.0	27272703
eCl@ss 11.0	27272703
ETIM 5.0	EC001832
ETIM 6.0	EC001832
ETIM 7.0	EC001832

Passende styrespejl

	Art. nr.	Designering	Artikel	Beskrivelse
	905067	MLD-M003-UDC-1300-S2	Sæt sikkerhedssensor styrespejl	Serie: MLD-UDC Antal stråler: 3 Stk. Stråleafstand: 400 mm med apparatsøjle: Ja Søjlehøjde uden fod: 1.300 mm

Tilbehør

Tilslutningsteknik - Tilslutningsledninger

	Art. nr.	Designering	Artikel	Beskrivelse
  	50133860	KD S-M12-5A-P1-050	Tilslutningsledning	Tilslutning 1: Rundt stik, M12, aksial, female, A-kodet, 5 -polet Tilslutning 2: åben ende Afskærmet: Ja Kabellængde: 5.000 mm Materiale indkapsling: PUR
  	50133861	KD S-M12-5A-P1-100	Tilslutningsledning	Tilslutning 1: Rundt stik, M12, aksial, female, A-kodet, 5 -polet Tilslutning 2: åben ende Afskærmet: Ja Kabellængde: 10.000 mm Materiale indkapsling: PUR
  	50137014	KD S-M12-5A-P1-150	Tilslutningsledning	Tilslutning 1: Rundt stik, M12, aksial, female, A-kodet, 5 -polet Tilslutning 2: åben ende Afskærmet: Ja Kabellængde: 15.000 mm Materiale indkapsling: PUR
  	50137013	KD S-M12-5A-P1-500	Tilslutningsledning	Tilslutning 1: Rundt stik, M12, aksial, female, A-kodet, 5 -polet Tilslutning 2: åben ende Afskærmet: Ja Kabellængde: 50.000 mm Materiale indkapsling: PUR

Henvisning



↪ En liste med alle disponible tilbehørsartikler findes på Leuze webside i download-fanebladet ved artiklerne.