

## 技术数据表

## 接头

配件编号: 50038538

KD 02-5-BA

### 内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同



## 技术参数

### 电气数据

#### 性能数据

工作电压	最大60 V AC/DC
测量工作电流	4,000 mA

### 连接

#### 连接1

功能	供电电源
类型	带箍位螺丝的圆形插头
螺纹规格	M12
类型	插座
柄体材料	金属
引脚数	5 个引脚
编码	B-编码
规格	直形
锁	螺旋接头, 镀镍压铸锌, 推荐转矩0.6 Nm, 自锁

#### 电缆性质

核心截面	0.75 mm <sup>2</sup>
AWG	22

### 机械数据

扳手开口宽度	18 mm
电缆出口	4 ... 6 mm
	5 ... 8 mm
	6 ... 8 mm
	6.5 ... 8.5 mm
	8 ... 9 mm

## 电气连接

### 连接1

功能	供电电源
类型	带箍位螺丝的圆形插头
螺纹规格	M12
类型	插座
柄体材料	金属
引脚数	5 个引脚
编码	B-编码
规格	直形
锁	螺旋接头, 镀镍压铸锌, 推荐转矩0.6 Nm, 自锁

### 环境数据

环境温度, 工作	-40 ... 85 °C
----------	---------------

### 认证

防护等级	IP 67
认证	c UL US

### 分类

税率编号	85369010
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27440102
eCl@ss 11.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635