

Technisch gegevensblad Connector

Art.-nr.: 50038538

KD 02-5-BA



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Technische gegevens

Elektrische gegevens

Prestatiegegevens

Bedrijfsspanning	max. 60 V AC/DC
Nominale bedrijfsstroom	4.000 mA

Aansluiting

Aansluiting 1

Functie	Spanningsvoorziening
Type aansluiting	Ronde stekker met schroefklemmen
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Materiaal greepgedeelte	Metaal
Aantal polen	5 -polig
Codering	B-gecodeerd
Uitvoering	axiaal
Vergrendeling	Wartel, zinkspluitgietwerk vernikkeld, aanbevolen koppel 0,6 Nm, zelfborgend

Kabeleigenschappen

Aderdoorsnede	0,75 mm ²
AWG	22

Mechanische gegevens

Sleutelwijdte	18 mm
Kabeldoorvoer	4 ... 6 mm
	5 ... 8 mm
	6 ... 8 mm
	6,5 ... 8,5 mm
	8 ... 9 mm

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-40 ... 85 °C
------------------------------	---------------

Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 67
Goedkeuringen	c UL US

Classificatie

Douanetariefnummer	85369010
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27440102
eCl@ss 11.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Functie	Spanningsvoorziening
Type aansluiting	Ronde stekker met schroefklemmen
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Materiaal greepgedeelte	Metaal
Aantal polen	5 -polig
Codering	B-gecodeerd
Uitvoering	axiaal
Vergrendeling	Wartel, zinkspluitgietwerk vernikkeld, aanbevolen koppel 0,6 Nm, zelfborgend