

기술 데이터 시트

케이블 소켓

품목 번호: 50038538

KD 02-5-BA

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

전기 데이터

성능 데이터

작동 전압	최대 60V AC/DC
정격 동작전류	4,000 mA

연결

연결 1

기능	전원 공급
연결부 종류	나사 터미널가 있는 원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
손잡이 재료	금속
핀 개수	5 핀
인코딩	B 코드
모델	엑시얼
잠금 장치	나사 연결, 니켈 코팅된 아연 다이캐스팅, 권장 토크 0.6Nm, 셀프 로킹 장치

케이블 특성

와이어 단면	0.75 mm ²
AWG	22

기술 데이터

키 높이	18 mm
케이블 구멍	4 ~ 6mm
	5 ~ 8mm
	6 ~ 8mm
	6.5 ~ 8.5mm
	8 ~ 9mm

전기 연결

연결 1

기능	전원 공급
연결부 종류	나사 터미널가 있는 원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
손잡이 재료	금속
핀 개수	5 핀
인코딩	B 코드
모델	엑시얼
잠금 장치	나사 연결, 니켈 코팅된 아연 다이캐스팅, 권장 토크 0.6Nm, 셀프 로킹 장치

환경 데이터

작동 시 주변 온도	-40 ... 85 °C
------------	---------------

인증

보호 등급	IP 67
인증	c UL US

분류

HS 번호	85369010
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27440102
eCl@ss 11.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635