

## Teknik veri sayfası

### Kablo soketi

Ürün no.: 50038538

KD 02-5-BA

#### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir



## Teknik veriler

## Elektrik verileri

## Güç verileri

Çalışma voltajı	Maks. 60 V AC/DC
Ölçüm işletmesi akımı	4.000 mA

## Bağlantı

## Bağlantı 1

İşlev	Gerilim beslemesi
Bağlantı türü	Yuvarlak fiş ile vida kısıkaçları
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme kavrama cismi	Metal
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	B kodlu
Tasarım	eksenel
Kilit	Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli

## Kablo özellikleri

İletken enine kesiti	0,75 mm <sup>2</sup>
AWG	22

## Mekanik bilgiler

Anahtar genişliği	18 mm
Kablo deliği	4 ... 6 mm
	5 ... 8 mm
	6 ... 8 mm
	6,5 ... 8,5 mm
	8 ... 9 mm

## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

İşlev	Gerilim beslemesi
Bağlantı türü	Yuvarlak fiş ile vida kısıkaçları
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme kavrama cismi	Metal
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	B kodlu
Tasarım	eksenel
Kilit	Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli

## Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-40 ... 85 °C
-------------------------	---------------

## Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 67
Sertifikasyonlar	c UL US

## Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85369010
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27440102
eCl@ss 11.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635