

技术数据表

安全传感器收发器套件

配件编号: 426446

MLD510-RT3-UDC-1300-S2

内容

- 套件的组成包括
- 技术参数
- 合适的偏转镜
- 配件



图片可能不同



套件的组成包括

	数量	配件编号	名称	配件	说明
	1	66537200	MLD510-RT3	多光束安全光栅, 收发器	检测范围: 0.5 ... 6 m 光束数: 3 光束 光束距离: 400 mm 响应时间: 25 ms 连接: 接头, M12, 金属, 5 个引脚
	1	549852	UDC-1300-S2	圆柱形装置	尺寸: 160 mm x 1,360 mm x 149 mm 支柱高度(不含底座): 1,300 mm 功能: 光幕和多光束传感器的安装和保护, 可调, 3个方向

技术参数

基础数据

系列	MLD-UDC
设备类型	收发器

功能

功能	启动/重启 (RES), 任选 接触器监控(EDM), 任选
----	-----------------------------------

特性参数

类型	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
性能等级 (PL)	e, EN ISO 13849-1
PFH _D	6.6E-09 每小时
使用寿命 _{T_M}	20 年, EN ISO 13849-1
分类	4, EN ISO 13849

保护区数据

检测范围	0.5 ... 6 m
结合 MLD-XM03的检测距离	0.5 ... 8 m

光学数据

光束数	3 光束
光束距离	400 mm

机械数据


带设备支柱	是
支柱高度(不含底座)	1,300 mm

认证

分类

税率编号	85365019
eCl@ss 5.1.4	27272703
eCl@ss 8.0	27272703
eCl@ss 9.0	27272703
eCl@ss 10.0	27272703
eCl@ss 11.0	27272703
ETIM 5.0	EC001832
ETIM 6.0	EC001832
ETIM 7.0	EC001832

合适的偏转镜

	配件编号	名称	配件	说明
	905067	MLD-M003-UDC-1300-S2	安全传感器偏转镜套件	系列: MLD-UDC 光束数: 3 光束 光束距离: 400 mm 带设备支柱: 是 支柱高度(不含底座): 1,300 mm

配件

连接技术 - 连接电缆

	配件编号	名称	配件	说明
  	50133860	KD S-M12-5A-P1-050	连接电缆	连接1: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 5 个引脚 连接2: 开口端 屏蔽: 是 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PUR
  	50133861	KD S-M12-5A-P1-100	连接电缆	连接1: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 5 个引脚 连接2: 开口端 屏蔽: 是 电缆长度: 10,000 mm 护套材料: PUR
  	50137014	KD S-M12-5A-P1-150	连接电缆	连接1: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 5 个引脚 连接2: 开口端 屏蔽: 是 电缆长度: 15,000 mm 护套材料: PUR
  	50137013	KD S-M12-5A-P1-500	连接电缆	连接1: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 5 个引脚 连接2: 开口端 屏蔽: 是 电缆长度: 50,000 mm 护套材料: PUR

注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。