

## Teknik veri sayfası


### Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50132888

KDS U-M12-5A-M12-5A-V1-250

#### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir



## Teknik veriler

## Temel veriler

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| Uygulama | Kimyasallara karşı dayanım |
|----------|----------------------------|

## Bağlantı

## Bağlantı 1

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Bağlantı türü           | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü     | M12                |
| Tip                     | dişi               |
| Kutup sayısı            | 5 kutuplu          |
| Kodlama                 | A kodlu            |
| Versiyon                | eksenel            |
| Yuvarlak konnektör, LED | Hayır              |

## Bağlantı 2

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Bağlantı türü       | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12                |
| Tip                 | erkek              |
| Kutup sayısı        | 5 kutuplu          |
| Kodlama             | A kodlu            |
| Versiyon            | eksenel            |

## Kablo özellikleri

|                              |                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İletken sayısı               | 5 Adet                                                                                                  |
| İletken enine kesiti         | 0,34 mm <sup>2</sup>                                                                                    |
| Renk kılıf                   | siyah                                                                                                   |
| Korumalı                     | Hayır                                                                                                   |
| Silikonsuz                   | Evet                                                                                                    |
| Kablo versiyonu              | Bağlantı kablosu                                                                                        |
| Kablo çapı (dış)             | 5 mm                                                                                                    |
| Kablo uzunluğu               | 25.000 mm                                                                                               |
| Malzeme kılıf                | PVC                                                                                                     |
| Çekme zinciri uygunluğu      | Hayır                                                                                                   |
| Dış kaplamanın özellikleri   | FCKW, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez, makineyle iyi işlenebilir                                    |
| Dış kaplamanın dayanıklılığı | iyi bir yağ, benzin ve kimyasal dayanımına sahiptir, UL 1581 VW1 / CSA FT1 uyarınca alev geciktiricidir |

## Mekanik bilgiler

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Anahtar genişliği | 13 mm |
|-------------------|-------|

## Kumanda ve gösterge

## Sertifikalar

|                  |         |
|------------------|---------|
| Koruma sınıfı    | IP 65   |
|                  | IP 67   |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| UL-File-Nummer   | E366145 |

## Sınıflandırma

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4          | 27279201 |
| ECLASS 8.0            | 27279218 |
| ECLASS 9.0            | 27060311 |
| ECLASS 10.0           | 27060311 |
| ECLASS 11.0           | 27060311 |
| ECLASS 12.0           | 27060311 |
| ECLASS 13.0           | 27060311 |
| ECLASS 14.0           | 27060311 |
| ETIM 5.0              | EC001855 |
| ETIM 6.0              | EC001855 |
| ETIM 7.0              | EC001855 |
| ETIM 8.0              | EC001855 |
| ETIM 9.0              | EC001855 |

## Elektrik bağlantısı


## Bağlantı 1

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Bağlantı türü           | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü     | M12                |
| Tip                     | dişi               |
| Kutup sayısı            | 5 kutuplu          |
| Kodlama                 | A kodlu            |
| Versiyon                | eksenel            |
| Yuvarlak konnektör, LED | Hayır              |

## Bağlantı 2

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Bağlantı türü       | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12                |
| Tip                 | erkek              |
| Kutup sayısı        | 5 kutuplu          |
| Kodlama             | A kodlu            |
| Versiyon            | eksenel            |

## Devre şeması



## Aksesuarlar

## Genel

|                                                                                    | Ürün no. | Adı           | Ürün | Tanım                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50132266 | TT-Set 0,6-13 | Alet | Tür: Tork anahtarı<br>Anahtar genişliği: 13 mm<br>Tork: 0,6 N·m<br>Malzeme: Plastik, Paslanmaz çelik<br>Ortam sıcaklığı: -40 ... 120 °C |

## Uyarı



☞ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.