

## Technisch gegevensblad Signaalzuilelement

Art.-nr.: 50130460

E4-MP1-400

### Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Opmerkingen
- Toebehoren



Afbeelding kan afwijken



## Technische gegevens

### Basisgegevens

|       |    |
|-------|----|
| Serie | E4 |
|-------|----|

### Aansluiting

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>Aansluiting 1</b> |                  |
| Type aansluiting     | Klem             |
| Type klem            | Push-In techniek |

### Mechanische gegevens

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Bouwvorm                             | cilindrisch               |
| Afmeting (Ø x l)                     | 40 mm x 434 mm            |
| Materiaal behuizing                  | Kunststof                 |
|                                      | Metaal                    |
| Nettogewicht                         | 305 g                     |
| Kleur behuizing                      | zwart                     |
| Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Voetmontage               |
| Type bevestiging, installatiezijde   | schroefbaar / horizontaal |
| Bolkapmodule                         | 5 stuks max.              |
| Moduleopname                         | eenzijdig                 |
| Aantal eindkappen                    | 1 St.                     |

### Omgevingsgegevens

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 60 °C |
|------------------------------|---------------|

### Certificeringen

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Beschermingsgraad | IP 66 |
|-------------------|-------|

### Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4       | 27371234 |
| ECLASS 8.0         | 27371234 |
| ECLASS 9.0         | 27371234 |
| ECLASS 10.0        | 27371234 |
| ECLASS 11.0        | 27371234 |
| ECLASS 12.0        | 27371234 |
| ECLASS 13.0        | 27371234 |
| ECLASS 14.0        | 27371234 |
| ECLASS 15.0        | 27371234 |
| ECLASS 16.0        | 27371234 |
| ETIM 5.0           | EC001259 |
| ETIM 6.0           | EC001259 |
| ETIM 7.0           | EC001259 |
| ETIM 8.0           | EC001259 |
| ETIM 9.0           | EC001259 |
| ETIM 10.0          | EC001259 |
| UNSPSC 26.08       | 32151500 |

## Elektrische aansluiting

### Aansluiting 1

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Type aansluiting | Klem             |
| Type klem        | Push-In techniek |

## Opmerkingen



### Gebruiken voor het bedoeld gebruik!



- ⚡ Het product is geen veiligheidssensor en dient niet voor personenbeveiliging.
- ⚡ Het product mag alleen door een bevoegd persoon in bedrijf worden gesteld.
- ⚡ Het product uitsluitend gebruiken volgens het bedoeld gebruik.



### Bij UL-applicaties:



- ⚡ Bij UL-applicaties is het gebruik alleen toegestaan in Class-2-stroomcircuits volgens NEC (National Electric Code).

## Toebehoren

### Muting - montagesystemen

|                                                                                  | Art.-nr. | Benaming | Artikel            | Beschrijving                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50142896 | A7-MW2   | Signaalzuilelement | Bouwvorm: L-vorm<br>Uitvoering: Hoek L-vorm<br>Bevestiging, installatiezijde: Doorgaande bevestiging |

### Algemeen

|                                                                                     | Art.-nr. | Benaming   | Artikel            | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 50130454 | E4-V1-BZ1  | Signaalzuilelement | Signaalgeving: akoestisch<br>Stroomopname, max.: 39 mA<br>Bouwvorm: cilindrisch<br>Bevestiging: Bajonetsysteem<br>Bedieningselementen: Dip-schakelaar<br>Omgevingstemperatuur: -30 ... 60 °C<br>Beschermingsgraad: IP 66<br>Toonsoort: Continu- of pulstoon<br>Geluidsdruk: 80 dB<br>Aantal tonen: 1 St.                   |
|   | 50130449 | E4-V1-DB-R | Signaalzuilelement | Signaalgeving: optisch<br>Voedingsspanning: 24 V, AC/DC<br>Stroomopname, max.: 32 mA<br>Bouwvorm: cilindrisch<br>Bevestiging: Bajonetsysteem<br>Lichtmiddel: LED/24V<br>Signaalbeeld: Knipperlicht<br>Bolkapkleur: Rood<br>Uitstraalhoek: 360°<br>Omgevingstemperatuur: -30 ... 60 °C<br>Beschermingsgraad: IP 66          |
|  | 50130443 | E4-V1-DS-R | Signaalzuilelement | Signaalgeving: optisch<br>Voedingsspanning: 24 V, AC/DC<br>Stroomopname, max.: 27 mA<br>Bouwvorm: cilindrisch<br>Bevestiging: Bajonetsysteem<br>Lichtmiddel: LED/24V<br>Signaalbeeld: Lamp brandt permanent<br>Bolkapkleur: Rood<br>Uitstraalhoek: 360°<br>Omgevingstemperatuur: -30 ... 60 °C<br>Beschermingsgraad: IP 66 |

#### Opmerking



↗ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.